

特長

- 端子箱をアングルハウジングに置き換え
- 省スペースのコンパクトデザイン
- 端子ハウジングの取付けは90°の変換が可能
- 10 Bサイズ、シングルレバー用標準フードと互換
- ロックレバー: Han-Easy Lock®
- Han® ESS メスコネクタ内でスター・デルタ回路を実現
- 標準インサートに適合

技術的特性

使用温度範囲	-40 ... +125 °C
保護等級 (IEC 60529に準拠)	IP65
タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠	4, 4X, 12
材質 (フード/ハウジング)	アルミダイカスト
表面 (フード/ハウジング)	コーティングなし, 粉体塗装
カラー (フード/ハウジング)	RAL 7037 (ダストグレー)
材質 (シール)	NBR
材質 (ロック)	ポリカーボネート, ステンレススチール
カラー (ロック)	RAL 7037 (ダストグレー)
UL 94準拠難燃性クラスの材質 (ロックレバー)	V-0
RoHS	適合

仕様および認証

DNV GL