



Pushing Performance



People | Power | Partnership

HARTING Selection Guide für M8/M12 Kabelkonfektionen

Wählen Sie Ihre M8/M12 Verkabelungslösung mit dem neuen Selection Guide

Mit dem Selection Guide halten Sie ein einfaches Werkzeug in der Hand, um Datennetzwerkverkabelung für Smart Network Infrastructure schnell, zuverlässig und bedarfsgerecht zu planen. Unter dem Begriff Smart Network Infrastructure bündelt HARTING seine Aktivitäten und Produkte im Bereich aktive und passive Netzwerktechnik für industrielle Anwendungen.

Datennetzwerkverkabelung unterscheidet profilspezifische Lösungen, die 4-adrig und bis zu 100 MBit/s (Fast Ethernet) ausgelegt sind und 8-adrige Lösungen für Gigabit Ethernet Anwendungen und

weitere Dienste. Die profilspezifischen Verkabelungslösungen orientieren sich an Automatisierungsprotokollen und Installationsrichtlinien, die in der Industrie und im industrienahen Umfeld verbreitet sind. Die 8-adrigen Verkabelungslösungen erweitern den Anwendungsbereich von Fast Ethernet (100 Mbit/s) auf Gigabit und 10 GB Ethernet. Gleichzeitig erfüllen die genannten Kabel und Steckverbinder die Normen für Strukturierte Verkabelung nach ISO/IEC 11 801 und für die Anwendung speziell im Industrie und industrienahen Bereich nach ISO/IEC 24 702.



Unvollständige Bestell-Nummern

In einigen Fällen werden Sie im Selection Guide unvollständige Bestell-Nummern finden. Bitte ergänzen Sie diese an den Stellen „xxx“ wie folgt:


Bestell-Nummer ist zum Beispiel 21 34 800 0380 **xxx**

	Kabellänge		Kabellänge		
xxx = 001	0,1 m	verfügbar in Abstufungen von 0,1 m	xxx = 110	11,0 m	
xxx = 002	0,2 m		xxx = 120	12,0 m	
xxx = 003	0,3 m		xxx = 130	13,0 m	
...	
...	
xxx = 098	9,8 m		xxx = 380	38,0 m	
xxx = 099	9,9 m		xxx = 390	39,0 m	
xxx = 100	10,0 m		xxx = 400	40,0 m	
					verfügbar in Abstufungen von 1,0 m

			Steckgesicht, Kodierung	Beschreibung	Bestell-Nummer
M8 Kabelkonfektionen und Komponenten	Einseitig konfektionierte M8 Kabel		<p>A-Kodierung Steckgesicht gemäß IEC 61076-2-101</p>	M8 Kabel, 3-polig, Stift, gerade, PVC	21 34 800 0380 xxx
				M8 Kabel, 3-polig, Buchse, gerade, PUR	21 34 810 0388 xxx
				M8 Kabel, 3-polig, Buchse, gewinkelt, PVC	21 34 830 0380 xxx
				M8 Kabel, 3-polig, Buchse, gewinkelt, PUR	21 34 830 0388 xxx
				M8 Kabel, 4-polig, Stift, gerade, PVC	21 34 800 0481 xxx
				M8 Kabel, 4-polig, Buchse, gerade, PUR	21 34 810 0481 xxx
				M8 Kabel, 4-polig, Buchse, gewinkelt, PVC	21 34 830 0481 xxx
				M8 Kabel, 4-polig, Buchse, gewinkelt, PUR	21 34 830 0489 xxx
	Beidseitig konfektionierte M8 Kabel		<p>A-Kodierung Steckgesicht gemäß IEC 61076-2-101</p>	M8 Kabel, 3-polig, Stift/Buchse, gerade, PVC	21 34 808 1380 xxx
				M8 Kabel, 3-polig, Stift/Buchse, gerade, PUR	21 34 808 1388 xxx
				M8 Kabel, 3-polig, Stift/Buchse, gerade/gewinkelt, PVC	21 34 808 3380 xxx
				M8 Kabel, 3-polig, Stift/Buchse, gerade/gewinkelt, PUR	21 34 808 3388 xxx
				M8 Kabel, 4-polig, Stift/Buchse, gerade, PVC	21 34 808 1481 xxx
				M8 Kabel, 4-polig, Stift/Buchse, gerade, PUR	21 34 808 1489 xxx
	M8 Steckverbinder		<p>A-Kodierung Steckgesicht gemäß IEC 61076-2-101</p>	HARAX® M8-XS, 3-polig, Stift, gerade, für 0,1 - 0,14 mm ²	21 02 159 1305
				HARAX® M8-S, 3-polig, Stift, gerade, für 0,14 - 0,34 mm ²	21 02 151 1305
				HARAX® M8-S, 3-polig, Buchse, gerade, für 0,14 - 0,34 mm ²	21 02 151 2305
				HARAX® M8-S, 4-polig, Stift, gerade, für 0,14 - 0,34 mm ²	21 02 151 1405
				HARAX® M8-S, 4-polig, Buchse, gerade, für 0,14 - 0,34 mm ²	21 02 151 2405
	M8 Wanddurchführungen		<p>A-Kodierung Steckgesicht gemäß IEC 61076-2-101</p>	M8 Wanddurchführung, 3-polig, Buchse, Länge = 0,5 m	21 02 357 6305
				M8 Wanddurchführung, 4-polig, Buchse, Länge = 0,5 m	21 02 357 6405

M 12 A-kodierte Kabelkonfektionen und Komponenten


Einseitig konfektionierte M 12 A-kodierte Kabel



A-Kodierung Steckgesicht gemäß IEC 61076-2-101




A-Kodierung Steckgesicht gemäß IEC 61076-2-101



A-Kodierung Steckgesicht gemäß IEC 61076-2-101

Steckgesicht, Kodierung	Beschreibung	Bestell-Nummer
	M12 Kabel, A-kodiert, 3-polig, Stift, gerade, PVC grau, 3 x 0,34 mm ²	21 34 840 0383 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 3-polig, Buchse, gerade, PVC grau, 3 x 0,34 mm ²	21 34 850 0383 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 3-polig, Stift, gerade, PUR schwarz	21 34 850 0390 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 3-polig, Buchse, gerade, PVC grau	21 34 870 0383 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 3-polig, Buchse, gerade, PUR schwarz	21 34 870 0390 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 4-poles, Stift, gerade, PVC grau	21 34 840 0484 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 4-polig, Buchse, gerade, PVC grau	21 34 850 0484 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 4-polig, Buchse, gerade, PUR schwarz	21 34 850 0491 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 4-polig, Buchse, gewinkelt, PVC grau	21 34 860 0484 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 4-polig, Buchse, gewinkelt, PUR schwarz	21 34 860 0491 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 5-polig, Stift, gerade, PVC grau	21 34 840 0585 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 5-polig, Buchse, gerade, PVC grau	21 34 850 0585 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 5-polig, Buchse, gewinkelt, PVC grau	21 34 870 0585 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 8-polig, Stift, gerade, PVC grau	21 34 840 0882 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 8-polig, Buchse, gerade, PVC grau	21 34 850 0882 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 12-polig, Stift, gerade, PVC grau	21 34 840 0079 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 12-polig, Stift, gewinkelt, PVC grau	21 34 860 0079 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 12-polig, Buchse, gerade, PVC grau	21 34 850 0079 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 12-polig, Buchse, gerade, PUR schwarz	21 34 850 0078 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 12-polig, Buchse, gewinkelt, PVC grau	21 34 870 0079 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 12-polig, Buchse, gewinkelt, PUR schwarz	21 34 870 0078 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 5-polig, Stift, gerade, Press and go	21 33 100 0502 xxx


Beidseitig konfektionierte M 12 A-kodierte Kabel



A-Kodierung Steckgesicht gemäß IEC 61076-2-101



A-Kodierung Steckgesicht gemäß IEC 61076-2-101



A-Kodierung Steckgesicht gemäß IEC 61076-2-101









	M12 Kabel, A-kodiert, 3-polig, Buchse, gerade, PVC grau	21 34 848 5383 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 3-polig, Buchse, gerade, PUR schwarz	21 34 848 5390 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 4-polig, Buchse, gerade, PVC grau	21 34 848 5484 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 4-polig, Buchse, gewinkelt, PVC grau	21 34 848 7484 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 4-polig, Buchse, gerade, PUR schwarz	21 34 848 5491 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 4-polig, Buchse, gewinkelt, PUR schwarz	21 34 848 7491 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 5-polig, Buchse, gerade, PVC grau	21 34 848 5585 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 8-polig, Buchse, gerade, PVC grau	21 34 848 5882 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 12-polig, Stift / Buchse, gerade, PVC grau	21 34 848 5079 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 12-polig, Stift / Buchse, gerade, PUR schwarz	21 34 848 5078 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 12-polig, Stift / Buchse, gewinkelt, PUR schwarz	21 34 868 7078 xxx
	M12 Kabel, A-kodiert, 5-polig, Stift, gerade, Press and go	21 33 101 0502 xxx

			Steckgesicht, Kodierung	Beschreibung	Bestell-Nummer
M 12 A-kodierte Kabelkonfektionen und Komponenten	M 12 A-kodierte Steckverbinder		<p>A-Kodierung Steckgesicht gemäß IEC 61076-2-101</p> <p>A-Kodierung Steckgesicht gemäß IEC 61076-2-101</p>	HARAX® M 12-S, A-kodiert, 4-polig, Stift, gerade, für 0,14 - 0,34 mm ²	21 03 111 1405
				HARAX® M 12-S, A-kodiert, 4-polig, Stift, gerade, für 0,25 - 0,50 mm ²	21 03 112 1405
				HARAX® M 12-S, A-kodiert, 4-polig, Buchse, gerade, für 0,14 - 0,34 mm ²	21 03 111 2405
				HARAX® M 12-S, A-kodiert, 4-polig, Buchse, gerade, für 0,25 - 0,50 mm ²	21 03 112 2405
				HARAX® M 12-S, A-kodiert, 3-polig, Stift, gerade, für 0,34 - 0,75 mm ² (Belegung 3, 4, 5)	21 03 212 1400
				HARAX® M 12-S, A-kodiert, 3-polig, Stift, gerade, für 0,34 - 0,75 mm ² (Belegung 1, 3, 4)	21 03 212 1306
				HARAX® M 12-S, A-kodiert, 4-polig, Stift, gerade, für 0,34 - 0,75 mm ²	21 03 212 1305
				HARAX® M 12-S, A-kodiert, 4-polig, Stift, gerade, bis 2,6 mm Leiter-Ø	21 03 212 1407
				HARAX® M 12-S, A-kodiert, 5-polig, Stift, gerade, für 0,34 - 0,50 mm ²	21 03 272 1505
				HARAX® M 12-S, A-kodiert, 3-polig, Buchse, gerade, für 0,34 - 0,75 mm ² (Belegung 3, 4, 5)	21 03 212 2400
				HARAX® M 12-S, A-kodiert, 3-polig, Buchse, gerade, für 0,34 - 0,75 mm ² (Belegung 1, 3, 4)	21 03 212 2306
				HARAX® M 12-S, A-kodiert, 4-polig, Buchse, gerade, für 0,34 - 0,75 mm ²	21 03 212 2305
				HARAX® M 12-S, A-kodiert, 4-polig, Buchse, gerade, bis 2,6 mm Leiter-Ø	21 03 212 2407
				HARAX® M 12-S, A-kodiert, 5-polig, Buchse, gerade, für 0,34 - 0,50 mm ²	21 03 272 2505
M 12 slim design, A-kodiert, 5-polig, Stift, gerade, mit Crimpanschluss	21 03 821 1505				
Einseitig konfektionierte M 12 Wanddurchführungen, A-kodiert			M 12 Wanddurchführung, A-kodiert, 3-polig, Buchse, Länge = 0,5 m	21 03 317 6305	
			M 12 Wanddurchführung, A-kodiert, 4-polig, Buchse, Länge = 0,5 m	21 03 317 6405	
			M 12 Wanddurchführung, A-kodiert, 5-polig, Buchse, Länge = 0,5 m	21 03 317 6505	
			M 12 Wanddurchführung, A-kodiert, 8-polig, Buchse, Länge = 0,5 m	21 03 317 6805	
			M 12 Wanddurchführung, A-kodiert, 12-polig, Buchse, Länge = 0,5 m	21 03 353 2C00	
M 12 B-kodierte Kabelkonfektionen und Komponenten	Einseitig konfektionierte M 12 B-kodierte Kabel		<p>B-Kodierung Steckgesicht gemäß IEC 61076-2-101</p>	M 12 Kabel, B-kodiert, 4-polig, Stift, gerade, PVC	21 34 880 0486 xxx
				M 12 Kabel, B-kodiert, 4-polig, Stift, gewinkelt, PVC	21 34 900 0486 xxx
				M 12 Kabel, B-kodiert, 4-polig, Buchse, gerade, PVC	21 34 890 0486 xxx
				M 12 Kabel, B-kodiert, 4-polig, Buchse, gerade, PUR	21 34 890 0487 xxx
				M 12 Kabel, B-kodiert, 4-polig, Buchse, gewinkelt, PVC	21 34 910 0486 xxx
				M 12 Kabel, B-kodiert, 4-polig, Buchse, gewinkelt, PUR	21 34 910 0487 xxx
	Beidseitig konfektionierte M 12 B-kodierte Kabel			M 12 Kabel, B-kodiert, 4-polig, Stift/Buchse, gerade, PVC	21 34 888 9486 xxx
				M 12 Kabel, B-kodiert, 4-polig, Stift/Buchse, gerade, PUR	21 34 888 9487 xxx
				M 12 Kabel, B-kodiert, 4-polig, Stift/Buchse, gewinkelt, PUR	21 34 909 1487 xxx
	M 12 B-kodierte Steckverbinder		<p>B-Kodierung Steckgesicht gemäß IEC 61076-2-101</p>	HARAX® M 12-L, B-kodiert, 2-polig, Stift, gerade, für 0,25 - 0,34 mm ²	21 03 241 1301
HARAX® M 12-L, B-kodiert, 2-polig, Buchse, gerade, für 0,25 - 0,34 mm ²				21 03 241 2301	
M 12, B-kodiert, 5-polig, Stift, gerade, mit Crimpanschluss				21 03 841 1505	
M 12, B-kodiert, 5-polig, Buchse, gerade, mit Crimpanschluss				21 03 841 2505	
Einseitig konfektionierte M 12 Wanddurchführungen, B-kodiert			<p>B-Kodierung Steckgesicht gemäß IEC 61076-2-101</p>	M 12 Wanddurchführung, B-kodiert, 4-polig, Buchse, Länge = 0,5 m	21 03 338 6405

M 12 D-kodierte Kabelkonfektionen und Komponenten

		Steckgesicht, Kodierung	Beschreibung	Bestell-Nummer
Einseitig konfektionierte M 12 D-kodierte Kabel		<p>D-Kodierung Steckgesicht gemäß IEC 61076-2-101</p>	M12 Kabel, D-kodiert, Stift, gerade, PUR grün	21 34 920 0477 xxx
			M12 Kabel, D-kodiert, Stift, gerade, PVC grün	21 34 920 0405 xxx
			M12 Kabel, D-kodiert, Stift, gewinkelt, PUR grün	21 34 940 0477 xxx
			M12 Kabel, D-kodiert, Stift, gewinkelt, PVC grün	21 34 940 0405 xxx
			M12 Kabel, D-kodiert, Buchse, gerade, PUR grün	21 34 930 0477 xxx
			M12 Kabel, D-kodiert, Buchse, gerade, PVC grün	21 34 930 0405 xxx
			M12 Kabel, D-kodiert, Buchse, gewinkelt, PUR grün	21 34 950 0477 xxx
			M12 Kabel, D-kodiert, Buchse, gewinkelt, PVC grün	21 34 950 0405 xxx
			M12 Kabel, D-kodiert, Stift, gerade, PVC, Press and go	21 33 090 0401 xxx
Beidseitig konfektionierte M 12 D-kodierte Kabel		<p>D-Kodierung Steckgesicht gemäß IEC 61076-2-101</p>	M12 Kabel, D-kodiert, Stift, gerade, PUR grün	21 34 929 2477 xxx
			M12 Kabel, D-kodiert, Stift, gerade, PVC grün	21 34 929 3405 xxx
			M12 Kabel, D-kodiert, Stift / Buchse, gerade, PUR grün	21 34 929 3477 xxx
			M12 Kabel, D-kodiert, Stift, gerade, PVC grün	21 34 929 2405 xxx
			M12 Kabel, D-kodiert, Stift, gewinkelt, PUR grün	21 34 949 4477 xxx
			M12 Kabel, D-kodiert, Stift, gewinkelt, PVC grün	21 34 949 4405 xxx
			M12 Kabel, D-kodiert, Stift, gerade, Press and go	21 33 090 9401 xxx
M 12 D-kodierte Steckverbinder		<p>D-Kodierung Steckgesicht gemäß IEC 61076-2-101</p>	HARAX® M 12-L, D-kodiert, 4-polig, Stift, gerade, für 0,14 - 0,34 mm ²	21 03 281 1405
			HARAX® M 12-L, D-kodiert, 4-polig, Stift, gerade, für 0,34 - 0,50 mm ²	21 03 282 1405
			HARAX® M 12-L, D-kodiert, 4-polig, Buchse, gerade, für 0,14 - 0,34 mm ²	21 03 281 2405
			HARAX® M 12-L, D-kodiert, 4-polig, Buchse, gerade, für 0,34 - 0,50 mm ²	21 03 282 2405
			M12, D-kodiert, 4-polig, Stift, gerade, mit Crimpanschluss	21 03 882 1405
			M12 slim design, D-kodiert, 4-polig, Stift, gerade, mit Crimpanschluss	21 03 881 1405
			M12, D-kodiert, 4-polig, Stift, gewinkelt, mit Crimpanschluss	21 03 882 3405
			M12, D-kodiert, 4-polig, Buchse, gerade, mit Crimpanschluss	21 03 882 2405
			M12 preLink® Gehäuse, D-kodiert	20 82 000 1210
			M12 preLink® Modul, D-kodiert, 4-polig, Stift	20 82 005 1214
Einseitig konfektionierte M 12 Wanddurchführungen, D-kodiert		<p>D-Kodierung Steckgesicht gemäß IEC 61076-2-101</p>	M12 Wanddurchführung, D-kodiert, 4-polig, Stift, gerade, für 0,14 - 0,34 mm ²	21 03 381 1425
			M12 Wanddurchführung, D-kodiert, 4-polig, Buchse, gerade, für 0,14 - 0,34 mm ²	21 03 381 2425
			M12 Wanddurchführung, D-kodiert, 4-polig, Stift, gerade, mit Crimpanschluss	21 03 882 1425
			M12 Wanddurchführung, D-kodiert, 4-polig, Buchse, gerade, mit Crimpanschluss	21 03 882 2425
			M12 Wanddurchführung, D-kodiert, 4-polig, Stift, gerade, Länge = 0,5 m	21 03 371 1403
			M12 Wanddurchführung, D-kodiert, 4-polig, Buchse, gerade, Länge = 0,5 m	21 03 371 2403
			M12 Wanddurchführung, D-kodiert, 4-polig, Buchse/RJ45, gewinkelt	21 03 381 4400
			M12 Wanddurchführung, D-kodiert, 4-polig, Buchse/RJ45, gerade	21 03 381 2400
			M12 Wanddurchführung, D-kodiert, 4-polig, Stift/RJ45, gerade	21 03 371 1420
M12 Gender Changer, D-kodiert, 4-polig, Buchse/Buchse	21 03 381 6405			

7/8 Zoll Kabelkonfektionen und Komponenten

		Steckgesicht, Kodierung	Beschreibung	Bestell-Nummer
Einseitig konfektionierte 7/8" Kabel		 Steckgesicht	7/8" Kabel, 2-polig + PE, Buchse, gerade, PVC grau, 3 x 1,5 mm ²	21 34 970 0393 xxx
			7/8" Kabel, 2-polig + PE, Buchse, gerade, PUR schwarz, 3 x 1,5 mm ²	21 34 970 0394 xxx
			7/8" Kabel, 4-polig, Buchse, gerade, PVC grau, 4 x 1,5 mm ²	21 34 970 0495 xxx
			7/8" Kabel, 4-polig, Buchse, gerade, PUR schwarz, 4 x 1,5 mm ²	21 34 970 0496 xxx
			7/8" Kabel, 4-polig, Buchse, gewinkelt, PVC grau, 4 x 1,5 mm ²	21 34 990 0495 xxx
			7/8" Kabel, 4-polig, Buchse, gewinkelt, PUR schwarz, 4 x 1,5 mm ²	21 34 990 0496 xxx
			7/8" Kabel, 4-polig + PE, Buchse, gerade, PVC grau, 5 x 1,5 mm ²	21 34 970 0597 xxx
			7/8" Kabel, 4-polig + PE, Buchse, gerade, PUR schwarz, 5 x 1,5 mm ²	21 34 970 0598 xxx
			7/8" Kabel, 4-polig + PE, Buchse, gewinkelt, PVC grau, 5 x 1,5 mm ²	21 34 990 0597 xxx
			7/8" Kabel, 4-polig + PE, Buchse, gewinkelt, PUR schwarz, 5 x 1,5 mm ²	21 34 990 0598 xxx
Beidseitig konfektionierte 7/8" Kabel		 Steckgesicht	7/8" Kabel, 4-polig, Stift/Buchse, gerade/gerade, PVC grau, 4 x 1,5 mm ²	21 34 969 7495 xxx
			7/8" Kabel, 4-polig, Stift/Buchse, gerade/gerade, PUR schwarz, 4 x 1,5 mm ²	21 34 969 7496 xxx
			7/8" Kabel, 4-polig, Stift/Buchse, gerade/gewinkelt, PVC grau, 4 x 1,5 mm ²	21 34 989 9495 xxx
			7/8" Kabel, 4-polig, Stift/Buchse, gerade/gewinkelt, PUR schwarz, 4 x 1,5 mm ²	21 34 989 9496 xxx
			7/8" Kabel, 4-polig + PE, Stift/Buchse, gerade/gerade, PVC grau, 5 x 1,5 mm ²	21 34 969 7597 xxx
			7/8" Kabel, 4-polig + PE, Stift/Buchse, gerade/gerade, PUR schwarz, 5 x 1,5 mm ²	21 34 969 7598 xxx
			7/8" Kabel, 4-polig + PE, Stift/Buchse, gerade/gewinkelt, PVC grau 5 x 1,5 mm ²	21 34 989 9597 xxx
			7/8" Kabel, 4-polig + PE, Stift/Buchse, gerade/gewinkelt, PUR schwarz, 5 x 1,5 mm ²	21 34 989 9598 xxx
7/8" Steckverbinder		 Steckgesicht	7/8" HARAX® Stift	21 04 116 1505
			7/8" HARAX® Buchse	21 04 116 2505
Einseitig konfektionierte 7/8" Wanddurchführungen		 Steckgesicht	7/8" Wanddurchführung, 3-polig, Stift, Länge = 0,2 m	21 04 316 1305
			7/8" Wanddurchführung, 5-polig, Stift, Länge = 0,5 m	21 04 316 1505
			7/8" Wanddurchführung, 3-polig, Buchse, Länge = 0,5 m	21 04 316 2301
			7/8" Wanddurchführung, 4-polig, Buchse, Länge = 0,5 m	21 04 316 2401
			7/8" Wanddurchführung, 5-polig, Buchse, Länge = 0,5 m	21 04 316 2501



Pushing Performance

Von **HARTING.com** auf die Website für Ihr Land.

www.HARTING.ae
www.HARTING.at
www.HARTING.com.au
www.HARTING.be
www.HARTING.com.br
www.HARTING.ca
www.HARTING.ch
www.HARTING.com.cn
www.HARTING.cz
www.HARTING.de
www.HARTING.dk
www.HARTING.es
www.HARTING-easterneurope.com
www.HARTING.fi
www.HARTING.fr
www.HARTING.co.uk
www.HARTING.com.hk
www.HARTING.hu
www.HARTING.co.in
www.HARTING.it
www.HARTING.co.jp
www.HARTING.co.kr
www.HARTINGbv.nl
www.HARTING.no
www.HARTING.pl
www.HARTING.pt
www.HARTING.ro
www.HARTING.ru
www.HARTING.se
www.HARTING.sg
www.HARTING.sk
www.HARTING.com.tr
www.HARTING.com.tw
www.HARTING-USA.com
www.HARTING.co.za

HARTING Technologiegruppe

de@HARTING.com
www.HARTING.de

at@HARTING.com
www.HARTING.at

ch@HARTING.com
www.HARTING.ch