

MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 5,0m



Billedet er kun til illustrationsformål. Se produktbeskrivelsen.

Varenummer	33 48 343 4806 050
Specifikation	MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 5,0m
HARTING eCatalogue	https://harting.com/33483434806050

Identifikation

Kategori	Systemkabelføring
Serier	HARTING Mini PushPull
Identifikation	HARTING ix Industrial®
Element	Kabelsamlinger
Specifikation	Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1	HARTING Mini PushPull HARTING ix Industrial® Type A Overstøbt
Konnektor 2	HARTING Mini PushPull HARTING ix Industrial® Type A Overstøbt
Kabeltype	Kobberkabel (rund)
Beskrivelse af kablet	UV-beständig

Version

Kabellængde	5 m
Antal ledninger	8
Ledningsstruktur	4x 2x AWG 26/7
Termineringsmetode	IDC-terminering

Tekniske egenskaber

Transmissionsegenskaber	Kat. 6 _A Klasse E _A op til 500 MHz
-------------------------	--



Pushing Performance
Since 1945

Tekniske egenskaber

Datahastighed	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
Begrænsende temperatur	-20 ... +80 °C uberørt
	-20 ... +80 °C flyttet

Materialeegenskaber

Materiale (kabel)	PVC
Farve (kabel)	Sort
RoHS	overensstemmende
ELV-status	overensstemmende
Kina RoHS	e
REACH bilag XVII-stoffer	Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer	Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer	Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer	Ikke indeholdt

Specifikationer og godkendelser

Specifikationer	IEC 61076-3-124
-----------------	-----------------

Erhvervsmæssig data

Emballagestørrelse	1
Oprindelsesland	Letland
Europæisk toldtarifnummer	85444290
GTIN	5713140282933
eCl@ss	27060390
ETIM	EC002599
UNSPSC 24.0	26121600