

## MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 5,0m



Billedet er kun til illustrationsformål. Se produktbeskrivelsen.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Varenummer         | 33 48 343 4806 050  |
| Specifikation      | MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 5,0m  |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/33483434806050">https://harting.com/33483434806050</a> |

### Identifikation

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Kategori              | Systemkabelføring             |
| Serier                | HARTING Mini PushPull         |
| Identifikation        | HARTING ix Industrial®        |
| Element               | Kabelsamlinger                |
| Specifikation         | Færdigsamlet på begge sider   |
| Konnektor 1           | HARTING Mini PushPull         |
|                       | HARTING ix Industrial® Type A |
|                       | Overstøbt                     |
| Konnektor 2           | HARTING Mini PushPull         |
|                       | HARTING ix Industrial® Type A |
|                       | Overstøbt                     |
| Kabeltype             | Kobberkabel (rund)            |
| Beskrivelse af kablet | UV-beständig                  |

### Version

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Kabellængde        | 5 m                                   |
| Antal ledninger    | 8                                     |
| Ledningsstruktur   | 4x 2x AWG 26/7                        |
| Termineringsmetode | IDC-isoleringsforskydningsterminering |

### Tekniske egenskaber

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Transmissionsegenskaber | Kat. 6A Klasse E <sub>A</sub> op til 500 MHz |
|-------------------------|--|

## Tekniske egenskaber

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Datahastighed          | 10 Mbit/s              |
|                        | 100 Mbit/s             |
|                        | 1 Gbit/s               |
|                        | 2.5 Gbit/s             |
|                        | 5 Gbit/s               |
|                        | 10 Gbit/s              |
| Begrænsende temperatur | -20 ... +80 °C uberørt |
|                        | -20 ... +80 °C flyttet |

## Materialeegenskaber

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Materiale (kabel)                 | PVC              |
| Farve (kabel)                     | Sort             |
| RoHS                              | overensstemmende |
| ELV-status                        | overensstemmende |
| Kina RoHS                         | e                |
| REACH bilag XVII-stoffer          | Ikke indeholdt   |
| REACH BILAG XIV-stoffer           | Ikke indeholdt   |
| REACH SVHC-stoffer                | Ikke indeholdt   |
| California Proposition 65 stoffer | Ikke indeholdt   |

## Specifikationer og godkendelser

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Specifikationer | IEC 61076-3-124 |
|-----------------|-----------------|

## Erhvervsmæssig data

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Emballagestørrelse        | 1             |
| Oprindelsesland           | Letland       |
| Europæisk toldtarifnummer | 85444290      |
| GTIN                      | 5713140282933 |
| eCl@ss                    | 27060390      |
| ETIM                      | EC002599      |
| UNSPSC 24.0               | 26121600      |