Pushing Performance
Since 1945

Han-Easy Lock ® 16B, SL



La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

N.º de referencia	09 00 000 5229
Especificaciones	Han-Easy Lock ® 16B, SL
Catálogo electrónico de HARTING	https://harting.com/09000005229

Identificación

Categoría	Accesorios
Serie de capotas/bases	Han® B
Tipo de accesorio	Enclavamientos

Versión

Tamaño	16 B
Tipo de bloqueo	Enclave único
Han-Easy Lock®	Sí

Propiedades del material

Material (accesorios)	Policarbonato (PC) Acero inoxidable
Color (accesorios)	RAL 7037 (gris polvo)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos)	V-0
RoHS	conforme
Estado ELV	conforme
China RoHS	e
Sustancias REACH ANNEX XVII	No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV	No incluido
Sustancias REACH SVHC	Sí
Sustancias REACH SVHC	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Número ECHA SCIP	60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Propiedades del material

Sustancias de la California Proposition 65	Sí
Sustancias de la California Proposition 65	Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Datos comerciales

Tamaño del embalaje	10
Peso neto	10 g
País de origen	Alemania
Número europeo de arancel aduanero	85366990
GTIN	5713140002326
eCl@ss	27440392
ETIM	EC002939
UNSPSC 24.0	39121400

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com